

より高いサニタリー性を実現した脱水機

K M 型「ざる籠式」シリーズ

KM-3PDA型

●使用後の「洗浄」・「殺菌」が簡単

●殺菌水等を貯水して浸け置き消毒が可能一步進めたサニタリー性

●独自の防振システム、振動少なく、ノンアンカーボルト・キャスターを付けて移動も可能



作業性抜群

特長

- 1…「ステンざる」・「ポリざる」を容器として使用可能で**大変便利**です。
- 2…据付はアンカーボルト不要で**置くだけ**。


- 床面振動皆無・階上での設置OK
- 外筒上下二分割脱着、内部清掃が簡単、**丸洗い洗浄可能**
- インバーター装置標準装備、自動タイマー付
10～1,000回転、無段変速ボリューム式
(回転数を自由に設定可能)
- 自動ブレーキ機構
- SUS304ステンレス製

本機の特徴


菌の増殖 STOP

除菌水等を貯水し（水を貯める）
浸け置きしての内部消毒が可能

外筒をはずし通常の水洗浄



除菌水
消臭



※本体内部・外筒・床面等
の丸洗い洗浄が簡単

食材にやさしく鮮度に差をつける

実用新案取得済

各種ざる籠



セキスイ 30L ポリざる



オリジナル 30L ステンざる



サンコー 50L 手付きざる

KM-50PDA 型

使用後の洗浄が簡単

- 50L 手付きざる籠仕様
- レタス等葉物野菜に最適



※外筒上下が
2分割脱着
内部清掃が簡単

作業終了後
除菌水貯水して（貯める）
内槽洗浄、除菌が簡単


※駆動内部及び外周を
極力オープンとし
丸洗い可能としました
使用后、外周・床面洗浄
が簡単です




作業の（便利さ）を追求した設計

仕様・図

KM-3PDA



KM-50PDA



型番	ざる籠仕様	ポリざる寸法 (mm) 直径(上)×(下)×深さ	モーター (kw) 三相 200V	回転数 (r.p.m)	処理量 (Kg)	本体寸法 (mm) 巾(w) 奥行(D) 高さ(H)
KM-3PDA	ポリざる・ステンざる	480φ×350φ×280	0.75	1000	15	930×1140×1060
KM-50PDA	ポリざる 50L	515φ×350φ×310	0.75	800	15	810×1140×1060